


Standartinis cilindras DNA-4"- -

Gaminio numeris: 193387

FESTO

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.
Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,5 ... 80 "
Stūmoklio diametras	4 "
Paremtas standartu	ANSI/NFPA
Darbinis slėgis	0,6 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	≥ -20 °C
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas