

# Metalinėmis juostomis ekranuota žarna PX-4

Gaminio numeris: 4093

FESTO

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	7 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	20 mm
Vidinis diametras	4 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	0 ... 12 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,101 kg/m
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	75 +/- 5
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie žarneles	NBR