

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-10-UNF-RS-B

Daļas numurs: 151575

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | UNF10-32 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | UNF10-32 |
| Pārtrauces elements | Rievotā skrūve |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Darbošanās spiediens | 0,2 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |