


Savienojošais vads KVIA-MPPE-5

Daļas numurs: 163882

FESTO

Priekš proporcionālītātes vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	352 g
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / lenķveida ligzda
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	1 A
Kabeļa garums	5 m
Vada diametrs	8 mm
Kabeļa struktūra	6x0,25
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apsudrabots un apzeltīts