


# L-veida ātrais savienotājs LCKN-1/4-PK-4

Daļas numurs: 165000

FESTO

pagriežams par 360°, ar blīvgredzenu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,6 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,9 ... 16 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums