

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/4-B-CT

Daļas numurs: 165648

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Pārtrauces elements | Iešķeltā skrūve |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā | 610 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā | 450 ... 820 l/min |
| Darbošanās spiediens | 0,3 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts, neeļlots saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļļots saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Normālā caurplūde droseles virzienā 6 → 0 bāri | 1.200 l/min |
| Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 → 0 bāri | 885 ... 1.615 l/min |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 11 Nm |
| Produkta svars | 59 g |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Regulēšanas skrūves materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Grozāmā savienojuma materiālu informācija | Cinka spiedienlējums |