


Daudzkontaktu ligzdas savienotājs IMP1-SD-72-36

Daļas numurs: 18320

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	22 ... 32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 300 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	10 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkta svars	550 g
Termināļa šķērs griezumam	1,75 mm ²
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 72-kontaktu
Vada blīvējošais savienojums	SW50
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Sintētisks Spiedienliets viegls sakausējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots