


# T- veida adapteris FB-TA

Daļas numurs: 18498

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 10$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 30$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
Produkta svars	37 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis / ligzda M12x1 / M12x1 5-kontakti / 5-kontakti
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	5 mm
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Nīkelēts un apalvots