


Spraudņa ligzda ar vadu KMYZ-4-24-0,5

Daļas numurs: 185519

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	10 g
Elektriskais savienojums	Kabelis Spraudņa ligzda, leņķveida Taisnstūra izpildījums, MSZB
Darbības sprieguma diapazons DC	3 ... 36 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	0,5 m
Kabeļa struktūra	2x0,35
Aizsardzības klase	IP50
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza