


Savienojošais vads KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR

Daļas numurs: 193683

FESTO

Ļoti elastīgs, ar integrētu noturošās strāvas samazinājumu, priekš vārstu termināļiem CPV.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Papildus funkcijas	Noturēšanas strāvas samazināšana
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Pievilkšanas moments	0,25 Nm
Produkta svars	50 g
Elektriskais savienojums	Leņķveida ligzda / vads Kvadrātisks izpildījums/atvērts gals 2-kontaktu / 2-vadu
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa garums	2,5 m
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza