

Plēšveida cilindrs EBS-100-105


Daļas numurs: 193795

FESTO

Apkopes brīvs, nav pielipšanas/slidēšanas efekta, derīgs instalācijām mazās telpās.

Atpakaļgājienus nedrīkst izpildīt kamēr nav minimālais 0.9 bāru spiediens, lai nodrošinātu pareizu plēšu kameru salocīšanos (savādāk šeit ir risks sabojāt diafragmu)

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	100
Nepieciešamais uzstādīšanas diametrs	115 mm
Gājiens	105 mm
Max. augstums kad izbīdījies	200 mm
Max. sasvēršanās leņķis	15 deg
Max. kompensācija	10 mm
Min. uzstādīšanas augstums	95 mm
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	0,9 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss Eļļots saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Atstatišanas spēks	450 N
Produkta svars	500 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Plēšu materiālu informācija	CR