


# Vadotnes elements FEN-40- -KF

Daļas numurs: 33485

FESTO

Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



## Datu lapa

| Pazīme                                     | Lielums                                   |
|--|---|
| Izmērs                                     | 40  |
| Gājiens                                    | 10 ... 500 mm                             |
| Montāžas pozīcija                          | Jebkurš                                   |
| Vadotne                                    | Rotējošo lodīšu gultņu vadotne            |
| Konstrukcijas struktūra                    | Vadotne                                   |
| Apkārtējās vides temperatūra               | -20 ... 80 °C                             |
| Atvienošanas spēks                         | 15 N                                      |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm            | 32 g                                      |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu           | 2.370 g                                   |
| Montāžas tips                              | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi               |
| Vadotnes komponentes materiālu informācija | Termiski apstrādāts tērauds               |
| Materiālu informācija, korpuss             | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Anodizēts |