



Elektromagnētiskais vārsts

MOYH-3-2,3-L-LED

Daļas numurs: 34302

FESTO

Midi Pneumatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Vārsta funkcija | 3/2 atvērta, viena elektromagnēta |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 170 l/min |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 8 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Aizsardzības klase | IP40 ar spraudņa ligzdu |
| Nominālais izmērs | 2,3 mm |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Komutācijas izslēgšanas laiks | 23 ms |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks | 8 ms |
| Noslodzes cikls | 100% |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 24V DC: 1,8W |
| Darbošanās paņēmieni | Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 65 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Apakšējā pamatne Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Apakšējā pamatne Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Apakšējā pamatne Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | Kolektora modulis |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |