


Iespiežamais pārsedzes savienotājs QSSF-F-G1/8-8

Daļas numurs: 533922

FESTO

ar iekšējo vītņi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 7 mm |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 |
| Pārtikas drošība | saskaņā ar ražotāja deklarāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Max. pievilkšanas moments | 10 Nm |
| Produkta svars | 38,3 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 8 mm ārējais diametrs |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš hroma un niķeļa pārklājums |
| Vītnes blīvējuma materiālu informācija | FPM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | FPM |