



Lineaire aandrijving DGPL-1"- -PPV-A-GF-B

Artikelnummer: 162932

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------|---|
| Slag | 10 ... 3.000 mm |
| Zuigerdiameter | 1" |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Meeneemprincipe | vormgesloten (gleuf) |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Dempingslengte | 18 mm |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/8-27 |