


# aansluitkabel KMP1-02-II-14-5

Artikelnummer: 175660  
Einde productie

FESTO

voor ventieleiland IIMP-02, kant-en-klaar gemonteerd voor 12 tot 14  
ventielplaatsen, 5 m lang

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 300$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 250$ V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	6.000 g
Elektrische aansluiting	72-polig Contactdoos
Kabelmontage	65 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	22 mm
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	met klembeugel
Informatie materiaal behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Informatie materiaal kabelmantel	PE
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verzilverd