


Multipoolcontrastekker IMP1-SD-72-36

Artikelnummer: 18320

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	22 ... 32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	10 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 125 °C
Productgewicht	550 g
Aansluitingdoorsnede	1,75 mm ²
Elektrische aansluiting	Doos 72-polig
Kabelschroefkoppeling	SW50
Soort bevestiging	met klembeugel
Materiaal - informatie behuizing	Kunststof Lichtmetalen persgietwerk
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering verzilverd