


Insteekschroefkoppeling

QSM-1/16-5/32-U

Artikelnummer: 190676

FESTO

Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|---|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 2,9 mm |
| Soort dichting op de draadplug | deklaag |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-pullprincipe |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht Vacuüm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 7,2 g |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/16-27 voor slang buitendiameter 5/32" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - tip | RoHS conform |
| Materiaal - informatie behuizing | Messing vernikkeld |
| Materiaalinfo demontagering | POM |
| Materiaal - informatie slangdichting | NBR |
| Materiaalinfo slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |