

Bolkraan QH-QS-5/32-U

Artikelnummer: 190881

Einde productie


met QS-koppeling

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Soort bediening | manueel |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Nominale diameter | 2,5 mm |
| Werkdruk | -1 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Productgewicht | 12 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |