



debietregelaar met terugslag GR-QS-4-LF

Artikelnummer: 193966
Einde productie

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring met toebehoren
normaal nominaal debiet in smoorrichting	40 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	100 ... 110 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiët in smoorrichting 6 -> 0 bar	130 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 -> 0 bar	170 ... 185 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	15 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal regelschroef	Messing vernikkeld