

Opstartventiel met drukopbouw MS4-DE-1/8-V110-Z

Artikelnummer: 529526

FESTO

elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------|---|
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met vergrendeling niet-vergrendelbaar |
| Constructieve opbouw | Zuigerzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurluchtverzorging | extern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Ventiefunctie | 2/2 |
| Schakelpositie-indicator | met accessoires |
| Werkdruk | 4 ... 14 bar |
| b-waarde | 0,5 |
| C-waarde | 4,6 l/sbar |
| Normaal nominaal debiet | 1.000 l/min |
| Spoelkaraktereigenschappen | 110V AC |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 263 g |
| Elektrische aansluiting | Vorm C |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |