

Łącznik wtykowy - L NPQP-L-Q8-E

Numer części: 132556

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 4.6 mm |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję KBK | 4 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |
| Ciężar elementu | 9 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zawiera substancje PWIS Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | PP |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |