


Łożysko współpracujące EAMG-U1-60

Numer części: 1354282

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	60
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	35 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS