


Zawór dławiący GRLO-10-UNF-1/4-B

Numer części: 151571

FESTO

bez zaworu zwrotnego, z przyłączem kątowym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Przyłącze pneumatyczne 2	UNF10-32
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Temperatura medium	-10 ... 60 °C