

# Złącze wtykowe - L

## QSL-1/4-5/16-U

Numer części: 153647

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Wielkość  | Standard  |
| Średnica nominalna                              | 4.6 mm  |
| Typ uszczelnienia                               | Powłoka ochronna                                      |
| Pozycja zabudowy                                | Dowolna   |
| Wielkość pojemnika                              | 1   |
| Konstrukcja                                     | Zasada naciśnij/ciągnij                               |
| Ciśnienie robocze                               | -0.95 ... 10 bar                                      |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -0.95 ... 10 bar                                      |
| Medium robocze                                  | Filtrowane sprężone powietrze<br>Podciśnienie         |
| Klasa odporności na korozję KBK                 | 1   |
| Temperatura otoczenia                           | -10 ... 60 °C   |
| Dopuszczenie, autoryzacja                       | Germanischer Lloyd                                    |
| Maks. moment dokręcający                        | 14 Nm   |
| Przyłącza pneumatyczne                          | NPT1/4-18<br>Do przewodu o średnicy zewnętrznej 5/16" |
| Kolor pierścienia zwalnającego                  | Szary   |
| Uwaga odnośnie materiałów                       | Zgodność z RoHS                                       |
| Materiał obudowy                                | PBT   |
| Materiał pierścienia luzującego                 | POM   |
| Materiał-uszczelnienie przewodów                | NBR   |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu       | Stal wysokostopowa, nierdzewna                        |