

Przewód z tworzywa sztucznego PU-5/16-BL

Numer części: 158361

FESTO

do złązek typu CN- i CK-, szczególnie elastyczny i odporny na zginanie, poliuretan (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	7,94 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	37 mm
Średnica wewnętrzna	5,7 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0,95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-30 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0,03 kg/m
Kolor	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS