

Element łączący DPNG-80


Numer części: 159489

Produkt wycofywany z produkcji

umożliwia montaż siłowników 3- lub 4-położeniowych, przy wykorzystaniu 2 standardowych siłowników typu DNG, DNGL, DNGU lub DNGUL o jednakowej średnicy tłoka.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Ciężar elementu	915 g
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana