

Kabel przyłączeniowy KMP1-02-II-14-5


Numer części: 175660

Produkt wycofywany z produkcji

do wyspy zaworowej IIMP-02, w pełni zmontowany dla 12 do 14 pozycji
zaworowych, długość 5 m

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne
produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 300\text{ V}$
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 250\text{ V}$
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Ciężar elementu	6 000 g
Przyłącze elektryczne	72-pin Gniazdo wtykowe
Budowa kabla	65 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	22 mm
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał powłoki kabla	PE
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone