

Gniazdo wtykowe-Multipol IMP1-SD-25

Numer części: 18317

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	11 ... 21 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	10 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Ciężar elementu	315 g
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 25-pin
Przepust dla kabla	Pg21
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone