

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-3/8-NPT-QS-3/8-U

Numer części: 190950

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT3/8-18
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	657 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	367 l/min
Ciśnienie robocze	1 ... 9 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Ciężar elementu	68 g
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz
Materiał pierścienia luzującego	POM