


Jednostka prowadząca FEN-80- -

Numer części: 19175

FESTO

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Skok	10 ... 500 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Prowadzenie
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła przesunięcia	70 N
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	70 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	10 720 g
Sposób montażu	Z gwintem wewnętrznym
Materiał elementu prowadzenia	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie