


Pasywny napęd prowadzący

FDG-32- -

Numer części: 192852

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Skok	10 ... 3 000 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Konstrukcja	Oś prowadząca bez napędu
Maks. prędkość	3 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał elementu prowadzenia	Stal
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie