


zawór dławiąco-zwrotny GR-QS-6-LF

Numer części: 193968
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Regulowany przepływ w jednym kierunku.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Do wyboru: Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	75 l/min
Przepływ normalny w kierunku niedławionym	260 ... 270 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	110 l/min
Przepływ normalny w kierunku niedławionym 6 - > 0 bar	500 ... 510 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	25 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa