

# Wtyk łącznika KSS6-CK-13


Numer części: 531699

Produkt wycofywany z produkcji

do bezpiecznych złączy z odcięciem wypływu wg ISO 4414

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.85 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 697 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	BIA TÜV
Waga produktu	50 g
Przylącze pneumatyczne 1	CK-13
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS