


Przewód z tworzywa sztucznego PUN-E-8x1-SI-400

Numer części: 534174

FESTO

Do złązek wtykowych QS, wysoka elastyczność, odporność na hydrolizę, mikroorganizmy, nie dopuszczony do stosowania przy produkcji produktów spożywczych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna | 8 mm |
| Przeptyw powiązany z promieniem gięcia | 50 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6 mm |
| Min. promień gięcia | 23 mm |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -0.95 ... 8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia | -35 ... 50 °C |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.026 kg/m |
| Kolor | Srebrny |
| Twardość wg Shore'a | D 52 +/-3 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS |
| Materiał przewodu | TPE-U(PU) |