

Conexão rápida em "L" NPQP-LQ-R14-Q6

Código da peça: 132443

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2013.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 3,3 mm |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso do produto | 8,5 g |
| Conexão pneumática 1 | R1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com diâmetro externo de 6 mm |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PP |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |