

Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLZ-1/8-NPT-B

Código da peça: 151561

FESTO

para regulagem da vazão de alimentação, conexão com giro de 360°
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------|--|
| Função de válvula | Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar |
| Conexão pneumática 1 | NPT1/8-27 |
| Conexão pneumática 2 | NPT1/8-27 |
| Elemento de ajuste | Parafuso com ranhura |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Pressão de trabalho | 0,3 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |