

# Conexão rápida QSF-1/8-5/16-U

Código da peça: 153622

FESTO

Rosca interna com sextavado externo.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Dimensões   | Padrão  |
| Diâmetro nominal  | 5 mm  |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados  |
| Tamanho da embalagem  | 1   |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull   |
| Pressão de trabalho   | -0,95 ... 10 bar  |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura               | -0,95 ... 10 bar  |
| Meio operacional  | Ar comprimido filtrado<br>Vácuo                               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1   |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C   |
| Autorização   | Germanischer Lloyd  |
| Torque máximo   | 8 Nm  |
| Conexão pneumática  | NPT1/8-27<br>para tubo flexível com diâmetro externo de 5/16" |
| Cor do anel de solda  | cinza   |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS   |
| Informação sobre material, corpo                            | Latão<br>níquelado  |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM   |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR   |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                                     |