


conexão rápida em L LCKN-1/4-PK-6

Código da peça: 165001

FESTO

Com giro de 360°, com anel de vedação.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 4,6 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,9 ... 16 bar |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca |
| Informação sobre material, corpo | Injetados de zinco |