

# Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U



Código da peça: 165008

FESTO

para controle do fluxo de escape de ar, conexão com livre posicionamento 360°

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	QS-5/32
Conexão pneumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	55 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	35 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Peso do produto	8,4 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material, anel de desengate	POM