

Cabo de conexão KMP1-02-VI-6-10


Código da peça: 175586

Produto a ser descontinuado

FESTO

para terminal de válvulas VIMP-02 de quatro até seis posições de válvulas, 10 m de comprimento.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-------------------------------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Faixa de tensão operacional c.a. | ≤ 300 V |
| Faixa de tensão operacional c.c. | ≤ 250 V |
| Carga admissível de corrente | 4 A |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Peso do produto | 2.188 g |
| Conexão elétrica | 25 pinos Soquete |
| Estrutura do cabo | 13 x 0,75 mm ² |
| Diâmetro do cabo | 10 mm |
| Comprimento do cabo | 10 m |
| Tipo de fixação | Com clipe de fixação |
| Informação sobre material, corpo | Fundição de metal leve |
| Informação sobre material, revestimento do cabo | PE |
| Informação sobre material, conectores | Liga de cobre Com placa de prata |