


Conector macho multipolo IMP1-SD-25

Código da peça: 18317

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	11 ... 21 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 300 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	10 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso do produto	315 g
Seção transversal do terminal	1,5 mm ²
Conexão elétrica	Soquete 25 pinos
Cabo de conexão	Pg21
Tipo de fixação	Com clipe de fixação
Informação sobre material, corpo	Plástico Fundição de metal leve
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Com placa de prata