


## Conexão rápida QSM-1/16-5/32-U

Código da peça: 190676

FESTO

Rosca externa com sextavado externo  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



### Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Dimensões   | Mini   |
| Diâmetro nominal  | 2,9 mm   |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Revestimento   |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados   |
| Tamanho da embalagem  | 1  |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull  |
| Pressão de trabalho   | -0,95 ... 10 bar   |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura               | -0,95 ... 10 bar   |
| Meio operacional  | Ar comprimido filtrado<br>Vácuo                                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1  |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C  |
| Autorização   | Germanischer Lloyd   |
| Peso do produto   | 7,2 g  |
| Conexão pneumática  | NPT1/16-27<br>para tubo flexível com diâmetro externo de 5/32" |
| Cor do anel de solda  | cinza  |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS  |
| Informação sobre material, corpo                            | Latão<br>níquelado   |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM  |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR  |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                                      |