

# Válvula de esfera

## QHS-QS-1/8-U

Código da peça: 190884  
Produto a ser descontinuado


FESTO

Com conexão rápida QS.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Tipo de acionamento                           | manual   |
| Tipo de fixação                               | com contraporca  |
| Diâmetro nominal                              | 2,5 mm   |
| Pressão de trabalho                           | -1 ... 10 bar  |
| Temperatura ambiente                          | 0 ... 60 °C  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]                              |
| Princípio de vedação                          | não temperado  |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Peso do produto                               | 16,5 g   |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS  |