


# cabo com conector KMH-1

Código da peça: 197264

FESTO

Para válvulas solenóide tipo MHA1-P...-HC/TC e MHP1-P...-HC/TC



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor                  |
|---|------------------------|
| Posição de instalação                           | Nos dois lados         |
| Faixa de tensão operacional c.c.                | 24 V                   |
| Classe de proteção                              | IP40<br>quando montado |
| Temperatura ambiente                            | -40 ... 80 °C          |
| Peso do produto                                 | 7 g                    |
| Conexão elétrica                                | Soquete<br>de 2 pinos  |
| Comprimento do cabo                             | 1 m                    |
| Tipo de fixação                                 | Clipe                  |
| Cor do corpo                                    | preto                  |
| Observações sobre material                      | Conforme RoHS          |
| Informação sobre material, corpo                | POM                    |
| Informação sobre material, revestimento do cabo | PVC                    |