

Ventosa de fole

VASB-40-1/4-PUR

Código da peça: 35420

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	40 mm
Diâmetro efetivo de sucção	32 mm
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior redonda, fole com 1,5 dobra
Meio operacional	Ar atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	56 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação da ventosa com conector	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Dureza Shore	62
Informação sobre material, ventosa com conector	TPE-U(PU)