


Racord rapid Y NPQP-Y-R18-Q6

Cod: 132462

FESTO

produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 2,8 mm |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 |
| temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| greutate produs | 8 g |
| racord pneumatic 1 | R1/8 |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 6 mm |
| indicatie material | contine substante cu LABS conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PP |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |