

# Racord rapid QS-3/8-5/16-U


Cod: 153610

FESTO

filet exterior hexagonal

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| marime de fabricatie   | standard  |
| deschidere nominala  | 5 mm  |
| tip de etansare la fusul cu insurubare                                     | aplicare strat acoperitor                             |
| pozitie instalare  | oricare   |
| marimea legaturii  | 1   |
| structura constructiva   | principiu Push-Pull                                   |
| presiune de operare  | -0,95 ... 10 bar                                      |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare                             | -0,95 ... 10 bar                                      |
| mediu de operare   | aer comprimat filtrat<br>vacuum                       |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                                       | 1   |
| temperatura mediului   | -10 ... 60 °C   |
| aprobare   | Germanischer Lloyd                                    |
| cuplul maxim de pornire  | 24 Nm   |
| racord pneumatic   | NPT3/8-18<br>pentru furtun cu diametru exterior 5/16" |
| culoarea inelului de slabire   | gri   |
| indicatie material   | conform RoHS  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa                          | alama<br>nichelat                                     |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare                | POM   |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun                  | NBR   |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat                           |