


Racord tub protectie MKGV-37-M40

Cod: 1877305

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip de protectie	IP54
temperatura mediului	-40 ... 100 °C
tip fixare	cu filet exterior
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru fitting	PA