

# Cilindru burduf EBS-80-110

Cod: 193794

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire, potrivit pentru instalare in spatii inguste.

La cursa de retragere trebuie sa existe o presiune de min.0,9 bar pentru a asigura o strangere corecta a burdufului (pericol de defectare a membranei).

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
diametrul de montare necesar	100 mm
cursa	110 mm
inaltimea maxima extinsa	205 mm
unghiul max. de basculare	15 deg
amestec max.	10 mm
inaltimea minima de montare	95 mm
modul de functionare	cu actiune simpla
presiune de operare	0,9 ... 8 bar
mediu de operare	aer comprimat aer comprimat lubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 70 °C
forta de revenire	350 N
greutate produs	400 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G3/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru burduf	CR